

Tilbehør: Sæder og puder til M2 bade/toiletstole

Standardsæde



Intimsæde



Heldækkende dæksel



↑ Alle M2'ere (på nær M2, 200 kg's) kan leveres med enten standardsæde eller intimsæde. Sædet er 4,5 cm tykt og helstøbt med blødt pu skum. Spandholder er ligeledes indstøbt. Sæderne klikkes af og på stelrammen. Der kan dermed veksles mellem de to sædetyper. Heldækkende dæksel medfølger ved køb af stol. Heldækkende dæksel medfølger også ved køb af M2 200 kg's

Supersoft hvid skumpude



↑ Superblød hvid skumpude af polymerskum. Uden betræk. Bindes fast oven på det almindelige sæde med 4 snore. Fås med hul og uden hul.

Hvid skumpude



↑ Hvid skumpude med plastikbetræk. Alle kanter på betræk er svejst. Bindes fast oven på det almindelige sæde med 4 snore.

Sædeindsats med lille hul



↑ Indsats i pu materiale.

Kan lægges direkte ovenpå et standard M2 sæde for at gøre hullet mindre og blødere.

Varenr. Og tekniske data : Se bagsiden



HMN since 1934

Tilbehør til bade/toiletstol M2

Tekniske data		
Alle mål er ca. tal.	SÆDER	
	Standardsæde	Intimsæde
Bredde	46,5 cm	46,5 cm
Længde	44 cm	44 cm
Tykkelse	Sæde 4,5 cm. Ved spandholder 9 cm.	Sæde 4,5 cm. Ved spandholder 9 cm.
Hullængde	26,5 cm	26,5 cm + længden af intimhullet på 11 cm
Hulbredde	22 cm	22 cm. Bredde ved intimhullet 11,5 cm
Materialer og konstruktion.	Træplade med metalbeslag (spandholder). Helstøbt med pu skum rundt om.	Træplade med metalbeslag (spandholder). Helstøbt med pu skum rundt om.
Montering	Klikkes på stelrammen.	Klikkes på stelrammen.
Rengøring	Ved desinficering: Kan benyttes; Ethanol og Propanoll opløsninger. Ellers benyttes Alm. forekommende ikke-alkoholiske rengøringsmidler. Max.70 grader.	Ved desinficering: Kan benyttes; Ethanol og Propanoll opløsninger. Ellers benyttes Alm. forekommende ikke-alkoholiske rengøringsmidler. Max.70 grader.
Vægt	3,2 kg	3,0 kg
Sædetype bestemmes ved bestilling af stol. (Dæksel medfølger)		
Varenummer som reservedel:	310340 (som reservedel medfølger dæksel ikke, art.nr. 310341)	310342 (som reservedel medfølger dæksel ikke, art. nr. 310343)
Supersoft hvidt skumsæde		
Bredde	46 cm	
Længde	41,5 cm	
Tykkelse	3 cm	
Hullængde	26 cm	
Hulbredde	19 cm	
Materialer og konstruktion	Supersoft hvidt polymerskum. Uden betræk.	
Montering	Fastgøres ovenpå det almindelige sæde med 4 medfølgende snore.	
Rengøring	Aftørres med sæbevand eller sprit. Max. 40 grader. Må ikke vaskes i vaskemaskine, da det kan deformere.	
Vægt	0,13 kg	
Varenummer	330018 Uden hul 330022.	
Hvidt skumsæde		
Bredde	44,5 cm	
Længde	42 cm	
Tykkelse	3 cm	
Hullængde	26 cm	
Hulbredde	18 cm	
Materialer og konstruktion	Blød skumpude med hvidt plast betræk, der er svejst i alle kanter.	
Montering	Fastgøres ovenpå det almindelige sæde med 4 medfølgende snore.	
Rengøring	Aftørres med sæbevand eller sprit. Max. 40 grader. Må ikke vaskes i vaskemaskine, da det kan deformere.	
Vægt	0,3 kg	
Varenummer	Med hul 330016.	
Indsats med lille hul		
Bredde	43 cm	
Længde	46 cm	
Tykkelse	2,5 cm ovenpå sædet, 3 cm der går ned i hullet.	
Hullængde	20 cm	
Hulbredde	17,5 cm	
Materialer og konstruktion.	Helstøbt pu-indsats. Fås i sort.	
Montering	Lægges oven på standardsæde.	
Rengøring	Ved desinficering: Kan benyttes; Ethanol og Propanoll opløsninger. Ellers benyttes Alm. forekommende ikke-alkoholiske rengøringsmidler. Max.70 grader.	
Vægt	1,6 kg	
Varenummer som	800178	



HMN since 1934